

bott **Werkbank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1500 x 800 mm, Tischplatte aus Multiplex, C-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 231720



Werkbank





- Höhe x Breite x Tiefe 780 x 1500 x 800 mm
- Plattenstärke 20 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- C-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Gestellform	C-Fußgestell
Tischtyp	Werkbank	Material Gestell	Stahl

Höhe	780 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	800 mm	fahrbar	nein
Stärke Platte	20 mm	Garantie	3 Jahre
höhenverstellbar	nein	Gewicht	48,921 kg
Material Platte	Multiplex		

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitze aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen