
WSM

supports cycles

hauteur x longueur x profondeur 620 - 720 x 1750 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) avec revêtement en zinc anticorrosion





Numéro d'article: 500731



WSM Support cycles

supports cycles

- hauteur x longueur x profondeur 620 720 x 1750 x 390 mm
- 5 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- structure en acier (vissé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
- peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- montants conçu pour un montage en série
- à cheviller
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté

Détails techniques				
équipement d'extérieur	supports cycles	fonction montant	conçu pour un montage en série	
type de supports cycles	supports cycles	installation	tablette	
hauteur	620-720 mm	type de fixation	à cheviller	

longueur	1750 mm	matériau	acier
profondeur	390 mm	matériau de finition	vissé
largeur de pneu	55 mm	surface de montant	galvanisé
nombre d'emplacements de réglage	5	volume de livraison	matériel de montage inclus
utilisation	à un côté	livraison	démonté
écartement des roues	350 mm	Poids	23,2 kg
exécution montant	peu encombrant grâce au décalage haut/bas		

Accessoires		
505609	P	Fixation au sol pour supports cycles
505610	J<	Fixation au sol pour supports cycles

Cela s'adapte aussi				
221309	gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique			
224764	kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines			
306237	poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 63 l, hauteur x diamètre 500 x 400 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement ajourés			
306339	poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein			
509310	stop-trottoirs, convient pour extérieur, hauteur x largeur x profondeur 960 x 470 x 670 mm, convient pour DIN A2, cadre en aluminium anodisé coloris argent			
525474	banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert			
531400	panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm			
532192	Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied			
975113	toit de protection, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion RAL9002 blanc gris			