


Technisch specificatieblad

Nivelleereenheid voor dekselvoegondersteuning,
kanaalhoogte 40-70 mm
Artikelnr. 7424840



Voor middenondersteuning van een dekselondersteuning bij breedtes 400; 500 of 600 mm.



St Staal
FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens



Bestelnr.	7424840
Type	NE DSU2 4030
Omschrijving 1	Nivelleringsseenheid DSU
Omschrijving 2	voor OKA-G
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	3,00 Stuk
Gewicht	3,24 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Nivelleereenheid voor dekselvoegondersteuning,
kanaalhoogte 40-70 mm
Artikelnr. 7424840



Technische gegevens



Kanaalhoogte	40,00 - 70,00 mm
Ontkoppelbaar	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	<input type="checkbox"/>
Minimale afwerkvloerhoogte	40,00
Nivelleerbereik	40,00 - 70,00 mm