


Digimatic csőmérő belső mikrométer hosszabbítóval

Sorozat 337

Hosszabbító rudas belső mikrométer jellemzői:


- Cserélhető hosszabbító rugós rögzítéssel a méréstartomány növelése érdekében.
- Keményfém mérőfelület.
- Digimatic típus adatkimenettel.
- IP65 védelem teszi alkalmassá a gyártásban való közvetlen felhasználásra.



337-301

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Hosszabbítók	Tömeg [g]
337-301	200 - 1.000	25mm, 50mm, 100mm (2 db.), 200mm, 300mm	1040
337-302	200 - 1.500	25mm, 50mm, 100mm, 200mm, 300mm (3db.)	1410



Beépíthető mikrométer a 337-es sorozathoz



Funkciók	Sorozat 337
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●

Specifikáció

Pontosság	$\pm(3+n+L/50)$ μm n = rudak száma L = max mérési hossz (mm) (kvantilis hiba nélkü)
Felbontás	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, $\varnothing 18$ mm
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérési hossz	25 mm
Hosszabbító	$\varnothing 12,5$ mm
Kijelző	LCD, karaktermagasság 7,5 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1 db elemmel

Alaptartozékok

No.	Leírás
337-101	Digimatic furatmikrométer (metrikus), 200-1000mm

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem
980521	Hosszabbító rúd Sorozat 137, 337, 25 mm (mm/edzett)
980523	Hosszabbító rúd Sorozat 137, 337, 50 mm (mm/keményfém)
980525	Hosszabbító rúd Sorozat 137, 337, 100 mm (mm/keményfém)
980529	Hosszabbító rúd Sorozat 137, 337, 200 mm (mm/keményfém)
980531	Hosszabbító rúd Sorozat 137, 337, 300 mm (mm/keményfém)