

decotric Fixierung für Teppich und PVC

Gebrauchsfertige, wieder ablösbare Fixierung für PVC- und CV-Beläge.

Anwendungsbereich:	Für PVC- und CV-Beläge sowie für Teppichböden mit Schaum-, Gewebe-, Textil- und Vliesrücken. Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen nach DIN 68131 und für Räume mit Fußbodenheizung. Lösungsmittelfrei. Shampooierfähig. Die Beläge haften sicher, werfen keine Blasen und lassen sich später wieder vom Boden abziehen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird (wichtig z. B. bei Mietobjekten). Rückstände der Fixierung sind leicht mit Wasser entfernbar.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Naturharzderivate, Füllstoffe
	Dichte:	ca. 1,2 g/cm ³
	pH-Wert:	8 – 9
	Verbrauch:	ca. 250 g/m ²
	GISBAU Produkt-Code:	D1
	GEV-EMICODE	EC1 – sehr emissionsarm
Untergrund:	Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich, wasserfest versiegeltes Parkett u. ä. Der Untergrund muss dauertrocken, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein. Bei rauen oder unebenen Untergründen empfehlen wir eine Spachtelung mit Fußbodenausgleichsmasse. Stark saugende und sandende Untergründe grundieren – z. B. mit decotric Putz- und Haftgrund oder decotric Tiefengrund LF. Die zu fixierenden Bodenbeläge müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.	
Verarbeitung:	<p>Den Bodenbelag auslegen und grob zuschneiden. Eine Hälfte zurückschlagen und die Fixierung mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Spachtel (Zahnung A2) auf den Untergrund auftragen. Bei saugfähigen Untergründen den Belag in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig anreiben. Bei der Verlegung von undurchlässigen Bodenbelägen (PVC- oder CV-Beläge) auf nicht oder nur schwach saugfähigen Untergründen ist unbedingt darauf zu achten, dass eine ausreichende Ablüftezeit eingehalten wird. Die Fixierung auftragen und mind. 30 Minuten antrocknen lassen – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Raumtemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) ggf. länger. Der Bodenbelag kann eingelegt werden, wenn die Fixierung eine Haut gebildet hat und sich leicht klebrig anfühlt. Die zweite Hälfte des Bodenbelages ebenso fixieren. Kanten und Stöße eventuell beschweren. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten.</p> <p>Nach Wiederaufnahme des Belages sind Rückstände der Fixierung mit Wasser und decotric Tapetenablöser entfernbar. Ca. 15 Min. einwirken lassen, Rückstände mit einem Kunststoffspachtel abschieben und gründlich mit Wasser nachwaschen.</p>	
Hinweise:	Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
	Enthält Konservierungsmittel: Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	
Lagerung:	Kindersicher, gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.	
Katalog-Nr.:	058	
Gebindegrößen:	PE-Dose à 750 g → Art.Nr. 002201001 PE-Eimer à 3 kg → Art.Nr. 002202001 PE-Eimer à 5 kg → Art.Nr. 002203001 PE-Eimer à 10 kg → Art.Nr. 002204001	