

Artikelnummer: 129913

Kurzbeschreibung: Platenwagen met luchtbanden, liggend

Langbeschreibung: Platenwagen met luchtbanden, liggend: Op de twee horizontale rugleuningen worden gelijmde houten stroken van vilt gemonteerd, die het mogelijk maken om materiaal met gevoelige oppervlakken, zoals gelakte houten panelen of onverpakte meubeldelen, voorzichtig te transporteren. Stalen buis (a[~] 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Extra steunrollen van polyamide (a[~] 58 x 25 mm). Poedercoating in gentiaanblauw RAL (5010).

[ul] emmerbreedte: 500 mm Bladdiepte: 100 mm Buitenafmetingen: 520 x 350 mm Totale hoogte: 1360 mm Hoogte duwbeugel: 1360 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a[~]: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 12 kg[ul]

