

Artikelnummer: 136721

Kurzbeschreibung: Vakkenkast 300 mm, 3 compartimenten, 12 vakken, veiligheidscilinderslot, poot, gentiaanblauw

Langbeschreibung: Vakkenkast, 3 compartimenten, 12 vakken, veiligheidscilinderslot, onderbouw/compartimentbreedte naar keuze: Deze kluis biedt in totaal 12 compartimenten op 3 compartimenten. Zowel de onderconstructie als de afzonderlijke vakbreedte zijn in twee varianten verkrijgbaar. De kluis overtuigt met een robuuste plaatstalen constructie en een dubbele rand die verwondingen voorkomt. Gatenrozetten in de achterwand van deze kluis van de Scha'fer Shop zorgen voor ventilatie en een veiligheidscilinderslot met twee sleutels beschermt elk compartiment tegen onbevoegde toegang. Deuren gemonteerd in draaipennen verhogen bovendien de stabiliteit. Deze kast in de discrete carrosseriekleur lichtgrijs heeft 3 compartimenten en 12 compartimenten. Kies een vakbreedte van 300 of 400 mm, afgestemd op uw individuele ruimtebehoefte. U heeft ook de keuze tussen een onderstel of voet voor de onderbouw. Meer details:

- 3 compartimenten, 12 compartimenten, 12 compartimenten
- Robuuste plaatstaalconstructie
- Dubbele afschuining om verwondingen te voorkomen
- Gladde deuren, elk met een scharnier aan de rechterzijde.
- Deuren gemonteerd in draaipennen
- Afsluitbaar met veiligheidscilinderslot, 2 sleutels per slot
- Ventilatie door gatenrozetten in de achterwand
- Kleur van de behuizing: lichtgrijs RAL 7035
- Breedte van het vak: naar keuze 300 of 400 mm.
- Onderstel: of basis of voet
- Hoogte: 1800 mm (met voet), 1850 mm (met voet)
- Breedte: 900 mm (voor vakbreedte 300 mm), 1200 mm (voor vakbreedte 400 mm).
- Diepte: 500 mm
- Heldere deuropening voor vakbreedte 300 mm: 380 x 225 mm: 380 x 225 mm
- Heldere deuropening voor vakbreedte 400 mm: 380 x 325 mm.

