

Artikelnummer: 305108

Kurzbeschreibung: Stapelaar PH0809

Langbeschreibung: Stapelaar PH0809: De handmatige hoogheftrucks of PH-materiaalkrikken bereiken een hefhoogte van 920 mm met een hefcapaciteit van 800 kg. Dit maakt de handmatige hoogheftrucks bijzonder geschikt voor gebruik in productielijnen of in expeditieafdelingen - overal waar gepalletiseerde goederen worden verzameld, geladen of gelost.

De solide constructie en stabiele frameconstructie van de handmatige hoogheftrucks zorgen voor een veilige stand en de parkeerremmen op beide wielen ondersteunen deze functie. Bovendien zorgen de handmatige hoogheftrucks voor een betere ergonomie op de werkplek.

- Draagvermogen 800 kg
- traploos en gecontroleerd neerlaten via de handbediende hendel
- wendbaar via de disselhandgreep of de handgrepen aan beide zijden
- Hoogwaardige polyurethaan zwenkwielen van hoge kwaliteit
- met parkeerremmen op beide wielen
- Slagbereik (h): 88 - 900 mm
- Vrije slag (h): 920 mm
- afmetingen van de vork (l/b/h): 1150/150/50 mm
- Afstand tussen de vorken (b): 540 mm
- masthoogte (h): 1320 mm
- Afmetingen: L 1650 x B 765 x B 765 x H 1320 mm
- Gewicht: 210 kg

