

Artikelnummer: 97714

Kurzbeschreibung: Aluminium-Oprijplaten type AOS-F 2, 400 x 2500 mm, 19 kg

Langbeschreibung: Aluminium oprijplaten type AOS-F 2: Voor het laden en lossen van lichte apparaten. Als brede, opvouwbare laadbrug bij korte afstanden of tweedelig als paar bij langere uitvoeringen. Deze aluminium oprijplaat kenmerkt zich door praktisch gebruiksgemak: de plaat is namelijk gemakkelijk op te bergen en daardoor overal klaar voor gebruik. Dankzij het

geperforeerde, antislippoppervlak kunt u zich veilig op de oprijplaat begeven.

- 2-dlg.
- Totale lengte: 2500 mm
- Lengte 1: 1185 mm
- Lengte 2: 1350 mm
- Hoogteverschil (20%): 500 mm
- Draagvermogen: 750 kg/paar
- Gewicht: 19 kg

