



Fahrzeuflampen

Für spezielle Fahrzeugbeleuchtung


Besondere Merkmale, spezifische Vorteile und Einsatzgebiete siehe Seite 33



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Ampere	Socket	Kolbendurchmesser D max. mm	Gesamtlänge L max. mm	Lichtschwerpunkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00944044	48V 35W BA20s	48	35		BA20s	36	60	29,4	260	2.000			
00802500	80V 25W Ba20d/23	80	25		BA20d	35,5	65	29,4	200	1.000			
00944045	80V 35W BA20s	80	35		BA20s	36	60	29,4	450	2.000			



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Ampere	Socket	Kolbendurchmesser mm	Gesamtlänge max. mm	Lichtschwerpunkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00801000	80V 10W BA20d	80	10		BA20d	20	54	31	75	1.500			



Artikelnr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Ampere	Socket	Kolbendurchmesser mm	Gesamtlänge max. mm	Lichtschwerpunkt mm	Lichtstrom lm	mittlere Lebensdauer h	Einzel- lebensdauer h (<2% Ausfall)	Brenn- stel- lung	VPE
00945105	80V 25W BA15s	80	25		B15s	35	62	34,5	200	1.000			