

Han PushPull SCRJ metal PFT



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 242 0313
Beschreibung	Han PushPull SCRJ metal PFT
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09352420313

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	Han® PushPull (V14)
Bezeichnung	SCRJ
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	AIDA-konform
Kontaktart	SC Kontakt
Merkmale	intuitive Verriegelung

Ausführung

Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	2
Verriegelungsart	PushPull
Lieferumfang	ohne Kontakte

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	vernickelt



Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) IEC 61754-24 Steckgesicht
Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	28,46 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140054431
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)