


## VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 15m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 48 858 5588 150
Beschreibung	VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 15m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09488585588150">https://b2b.harting.com/09488585588150</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Steckverbinder 2	HARTING VarioBoot RJ45 Vorzugsrichtungen links/rechts
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	Verdrahtung 1:1 flammenwidrig halogenfrei

### Ausführung

Kabellänge	15 m
Anzahl der Adern	8
Adernaufbau	4x 2x AWG 26/7

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +60 °C unbewegt 0 ... +60 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529	IP20

## Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	FRNC (LSZH)
Farbe Kabel	grün

## Normen und Zulassungen

Normen	ISO/IEC 11801
	IEC 61156-6
	IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
	IEC 60754-2 Halogenfreiheit
	IEC 60754-2 nicht korrodierend
	IEC 61034 raucharm

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Tschechien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140250642
eCl@ss	27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)