

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, 6mm ² , 150mm ² |
| Best.-Nr. | 1500830000 |
| Typ | EPG 45 |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 13. Juni 2023 11:12:25 MESZ

Katalogstand 09.06.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 70 mm | Tiefe (inch) | 2,756 inch |
| Höhe | 365 mm | Höhe (inch) | 14,37 inch |
| Breite | 80 mm | Breite (inch) | 3,15 inch |
| Nettogewicht | 500 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|------------------|--|-------|
| Artikelbeschreibung | (1)Crimpwerkzeug | | |
| Ladezeit | 0,5 h | | |
| Presskraft | nominal | | 45 kN |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Crimpbereich, max. | 150 mm ² | Crimpbereich, min. | 6 mm ² |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 150 mm ² | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 6 mm ² |
| Antrieb | Elektro-hydraulisch | Hub | 16 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Zulassungen

| | |
|-------------|---|
| Zulassungen |  |
| ROHS | Konform |

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Anwenderdokumentation | Manual |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

Datenblatt

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

