

Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 080 0202 100
Beschreibung	Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 10m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33500800202100

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] 1A
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Han [®] 1A Stift
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig

Ausführung

Kabellänge	10 m
Anzahl der Adern	4
Adernaufbau	4x 1,5 mm ²
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	3
PE-Kontakt	ja
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsspannung Leiter-Erde	300 V
Grenztemperatur	-30 ... +80 °C unbewegt -10 ... +80 °C bewegt



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥100
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Kabeldurchmesser	8,3 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
--------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140237285
ETIM	EC001855
eCl@ss	27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung