



## DVI Adapter, DVI(24+5)/St auf HD15/Bu

AK-320504-000-S 4016032300519



St/Bu, DVI-I Dual Link, sw

HD-Ready, Dual Link

- Anschluss 1: DVI-I, (24+5), Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
- Kabeltyp: Dual-Link
- UL zertifiziert: UL94V0
- HDTV Standard: 1080i
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- Haube: vergossen
- Schirmung: einfache Schirmung
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Verpackung: Polybag





DVI Adapter, DVI(24+5)/St auf HD15/Bu

AK-320504-000-S 4016032300519



→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	200	9,06	37,00	24,00	18,00	15984,00
Innen-VPE	10	0,45	14,00	10,00	5,00	700,00
Einzel-VPE	1	0,05	6,00	4,00	1,50	36,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00