

Köpfe zu Halter FEC



500 VAC · 4 W / 10 A (VDE) · 600 VAC/DC · 20 A (UL/CSA)



Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1
- CSA C22.2 no. 4248.1

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 137910 UG
- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Passender Kopf zu [FEC](#)

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Verpackungsdetails](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	10 A (VDE), 20 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Duroplast
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.

Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
-------------------	----------------

Dimension



Alle Varianten

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Bestell-Nummer
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 40	0031.1611
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1613
Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	0031.1616

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)