

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK



Art.Nr.:	635.810.75
Serie:	KombiSIGN 40



MECHANISCHE DATEN

Höhe	68 mm
Durchmesser	40 mm
Materialien	PC
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP66 IP69k
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
UL Type Rating	Type 12
Gewicht mit Verpackung	48 g
Produktgewicht	38 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	200 mA
Bemessungseinschaltstrom	500 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 3
Verschmutzungsgrad	3
Anforderung an externe PSU	SELV/PELV

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	95,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	8 Töne
Lautstärke einstellbar	Schalter
Lautstärke Stellbereich	89 - 95 dB (A)
Lebensdauer akustisch	min. 500 h




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK

MASSZEICHNUNG



635.X10.75



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.