

Rollcart Flaschenkarre

Traglast 100 kg, für 1x40/50 l Flasche,
Ladungssicherung durch
Flaschenhalterung mit
Sicherungskette, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5010 Enzianblau, Räder mit
Luft-Bereifung

Artikelnummer: 202907



Rollcart Flaschenkarre für 1x40/50-Liter-Flaschen

Flaschenkarre









- Traglast 100 kg
- für 1x40/50 l Flasche
- Höhe x Breite 1200 x 460 mm
- passend für Flaschen mit Ø 210 mm
- Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rollenlager
- ohne Stützrad
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	200 mm
Karrentyp	Flaschenkarre	Stützrad	nein
Traglast	100 kg	Sicherheitsgriff	ja
Kapazität	1x40/50 l	Ladungssicherung	Flaschenhalterung mit Sicherungskette
für Flaschen-Ø	210-250 mm	Höhe	1200 mm
Material	Stahl	Breite	460 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Treppenkufen	nein	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Luft	Gewicht	7,5 kg
Radlager	Rollenlager		

Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm