

Rollbehälter

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1820 x 1600 x 800 mm, Nutzhöhe 1620 mm, Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Stahl, Mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 244023



Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 1600 x 800 mm
- Nutzhöhe 1620 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter)
- Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Stahl
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Stahl
Wagentyp	Rollbehälter	Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter)	Material Gestell	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Höhe	1820 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Länge	1600 mm	Bereifung	Elastik
Breite	800 mm	Rad-Ø	125 mm
Nutzhöhe	1620 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Plattform	durchbrochen	Gewicht	79,6 kg

Zubehör

244026



Rollplatte, Traglast 500 kg, Länge x Breite 800 x 1600 mm, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Mit Elastik-Bereifung