

Krause

Klapptritt

STABILO® Professional

Podest Höhe 750 mm, Aufstieg einseitig, 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 244211



Klapptritt




- Podest Höhe 750 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,75 m
- Aufstieg einseitig
- 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 370 x 230 mm
- Platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Ausgestattet mit Haltebügel
- Rutschhemmende Fußstopfen am Holmende
- Gewicht 9,2 kg
- Qualitätssicherung gemäß EN 14183
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Handlauf	nein
Material	Aluminium	Tiefe Stufen	230 mm
Nutzung	einseitig	Breite Stufen	370 mm
Höhe Podest	750 mm	Leiter Ausstattung	Haltebügel
Stufen Anzahl	3	Sicherheitsbügel	ja
Stufen-/Sprossentyp	rutschhemmend profilierte Stufen	Unterbau	Rutschhemmende Fußstopfen
Arbeitshöhe	2,75 m	Norm	EN 14183
klappbar	ja	Zertifizierung	TÜV geprüft
Klappfunktion	Platzsparend zusammenklappbar	Garantie	10 Jahre
fahrbar	nein	Gewicht	9,2 kg

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen