

Produktdatenblatt

7677PJO125P30

EAN 4031582312157

Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grauspurlos, Gleitlager, Anschraubloch

Rolle nach DIN 18867 Teil 8 (Rollen für den Großküchenbereich).

Rad-Ø	125 mm
Reifenbreite	32 mm
Rückenloch	10.3 mm
Ausladung	43 mm
Störkreis-Ø	264 mm
Bauhöhe	157 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.736 Kg / daN
Tragfähigkeit	100 Kg / daN
Tragfähigkeit, statisch	200 Kg / daN
Härte der Lauffläche	A 87 Shore



Varianten:

