



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5868 Rolltisch



Rolltisch aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion pulverbeschichtet in blau RAL 5007. Tischfläche aus Sandwich-Platte 20 mm stark mit Oberfläche Buchendekor. 2 Stahlschränke (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) mit Flügeltür, je 1 fester und 2 verstellbare Böden. Korpus pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 und Front in blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Boden 50 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Ladeflächenlänge (mm)	1120
Ladeflächenbreite (mm)	650
Etagenhöhen (mm)	910
Tragkraft Etage (kg)	30
Gesamtbreite (mm)	1120
Gesamthöhe (mm)	910
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	76
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976058689