

LDPE-Maschinenstretchfolie Typ C

ST500C-00000-00



Unsere Maschinenstretchfolie wird aus Polyethylen (LDPE) hergestellt. Sie wird maschinell verarbeitet. Maschinenstretchfolie ist die ideale Verpackungslösung zum Schutz vor Äußeren Einflüssen und zur Ladungssicherung.

Ausführungen:

- Standard: 500mm
- transparent, schwarz und farbig möglich
- Dehnung: bis 330% Typ C (Super Power)
- Stärke: 12-80my
(Die Länge ist von der Stärke abhängig).
- Einheit: 18 kg/ Rolle, 45 Rollen = 1 Palette
- innen haftend – außen glatt
- Optionen:
innen glatt – außen haftend, außen extra glatt, ESD, antistatisch, VCI, extra klebend oder mit UV-Stabilisator.

Technische Daten:

	Werte	Maßeinheit	Toleranz	Methode
Dicke	12-80	my	± 1,5 mm	ISO4591
Breite	500	mm	± 5 mm	ISO4592
Dehnung	330	%	± 20 %	

Die Verarbeitungs- und Lagertemperatur liegt zwischen +5°C bis +30°C.

Umweltverträglichkeit: Polyethylen ist Grundwasserneutral und zu 100% Recyclingfähig.

Alle Angaben ohne Gewähr