

# PRODUKTDATENBLATT

## LD60

**PROLINE** ●●●○

●●●○○○ Lebensdauer

gerade



- 11 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD60 ist mit 11 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD60 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typenbezeichnung           | LD60                       |
| Artikelbezeichnung 1       | Diamanttrennscheibe        |
| Artikel-Nr.                | 303499                     |
| GTIN                       | 4011890072448              |
| Inhaltsmenge               | 1                          |
| Inhaltseinheit             | Stück                      |
| Gewicht                    | 3,830 kg                   |
| Produktabmessung           | 500 x 11,0 x 3,6 x 25,40   |
| Durchmesser 1              | 500 mm                     |
| Stärke                     | 3,6 mm                     |
| Bohrung                    | 25,40 mm                   |
| Segmenthöhe                | 11,0 mm                    |
| Form Langversion           | Diamanttrennscheibe gerade |
| Form Kurzversion           | gerade                     |
| Arbeitsgeschwindigkeit     | 63 m/s                     |
| maximale Drehzahl          | 2450 U/min                 |
| Produktkategorie-Nummer    | PK10                       |
| Produktkategorie-Text      | LD/DG                      |
| Verpackungsart             | Karton                     |
| Länge Verpackung           | 535 mm                     |
| Breite Verpackung          | 505 mm                     |
| Höhe Verpackung            | 5 mm                       |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 3,830 kg                   |
| Zolltarifnummer            | 68042100                   |
| Herkunftsland              | DE                         |