




## Materialdatenblatt

06.03.2023

FG36-M40  
Artikelnummer: 167-00535



Material:	Polypropylen (PP)
Farbe:	Grau (GY)
Betriebstemperatur :	-35 °C bis +80 °C
Ø D:	50.2 mm
Außen Ø (OD):	50.2 mm
Nennmaß Ø:	36 mm
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V2
A/F Gewinde (A/F2):	46 mm
Halogenfrei:	Ja
Länge (L):	54.8 mm

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.