

105 - Admiral® Azetylen



Azetylschlauch - gefertigt nach DIN EN ISO 3821, abriebfest und alterungsbeständig.

Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, rot, glatt

Druckträger: synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

| Art.-Nr./Name | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | BR (mm) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|---------------|------------|-----------|-------------|---------|-----------------|----|---------------|
| 105- 4-40 | 4,0 x 3,5 | 40 | 20 / 60 | 60 | 0,132 | MT | 4006918395043 |
| 105- 6-40 | 6,3 x 3,5 | 40 | 20 / 60 | 75 | 0,172 | MT | 4006918395067 |
| 105- 9-40 | 9,0 x 3,5 | 40 | 20 / 60 | 120 | 0,230 | MT | 4006918395098 |
| 105-11-40 | 11,0 x 3,5 | 40 | 20 / 60 | 135 | 0,270 | MT | 4006918395111 |
| 105-13-40 | 13,0 x 4,0 | 40 | 20 / 60 | | 0,342 | MT | 4006918395135 |
| 105-16-40 | 16,0 x 4,5 | 40 | 20 / 60 | 190 | 0,474 | MT | 4006918395166 |