



## 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage

Tiefenverstellbare Schienen von 350 bis 550 mm, Ablagefläche 350 mm Tiefe, für Netzwerkschränke mit 600 mm Tiefe, 1 HE, 20 kg Traglast, perforiert, schwarz RAL9004

Part No.: **714082**

EAN-13: 0766623714082 | UPC: 766623714082

---

## 19-Zoll-Fachboden 1HE mit tiefenverstellbaren Schienen für universelle Flexibilität in Ihrem Netzwerkschrank

Ein Fachboden zum Festeinbau mit 4-Punkt-Montage ist bei Stabilität und Traglast jedem Fachboden zur Frontmontage oder Schubladen-Fachboden überlegen. Seine einzige traditionelle Schwäche: Er ist auf eine bestimmte Einbautiefe beschränkt. Diese Schwäche beseitigt dieser Fachboden von Intellinet Network Solutions mit variablen Schienen, die Sie auf Tiefen zwischen 350 und 550 mm einstellen können. Als flexibles Netzwerkzubehör passt er damit universell in Schränke mit 600 mm Tiefe von Intellinet und anderen Herstellern.

### Merkmale:

- Fachboden zum Festeinbau mit ausziehbaren Schienen von 350 bis 550 mm Tiefe für flexible Installationen in Schränken mit 600 mm Tiefe
- Ablagefläche 350 mm Tiefe
- Universell geeignet für die meisten Schrank- und Laborgestell-Marken
- Maximale Traglast 20 kg
- 1 Höheneinheit
- Robustes Stahlblech mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Perforation für erhöhten Luftdurchsatz hält Ihre Komponenten kühl und verhindert Überhitzung

- Montagematerial im Lieferumfang
- 10 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Allgemein

- Formfaktor-Standard: IEC 60297, 482,6 mm (19")
- Traglast: 20 kg
- Farbe: Schwarz RAL9004
- Höheneinheiten: 1 HE
- Geeignete Schranktiefe: 600 mm

### Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 350 - 550 x 482,6 x 44,45 mm
- Ablagefläche: 350 mm Tiefe
- Nettogewicht: 1,7 kg
- Bruttogewicht: 2,1 kg

### Lieferumfang

- 19" Fachboden mit variablen Schienen zur Festmontage
- Montagematerial

Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #714082 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, schwarz
- #713726 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 350 bis 550 mm, für 600 mm tiefe Schränke, grau
- #714112 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, schwarz
- #714099 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 550 bis 750 mm, für 800 mm tiefe Schränke, grau
- #714716 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, schwarz
- #714136 - Fachboden, tiefenverstellbare Schienen 750 bis 950 mm, für 1000 mm tiefe Schränke, grau



