



Express-Ventilboxen *flexibel und schnell*

In den einbaufertigen Ventilboxen sind zuverlässige Magnetventile mit Überwurf-Verschraubungen bereits montiert. Die Box wird im Erdreich positioniert, um anschließend das PE-Rohr direkt von außen anzuschließen.



Eigenschaften und Vorteile

- Zeit- und Kostenersparnis
- leichte Handhabung
- hohe Stabilität durch passgenaue Lochbohrung für die Leitungen
- hochwertige Materialien garantieren eine lange Nutzungsdauer
- verschraubter Kunststoffboden schützt vor Bodeneintrag von unten
- wahlweise mit 2 bis 6 Ventilen in einer Box
- ein- oder beidseitige Abgänge im Messing mit 1 Zoll AG außerhalb der Box
- Magnetventile 24 VAC/DC oder robuste Messing-Magnetventile 24 VAC wahlweise mit Druckregulierung

Modelle

- Ventile aus glasfaserverstärktem Kunststoff:

2 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig
 3 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig
 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig

4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig
 5 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig
 6 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig

- Ventile in Messing:

2 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig
 3 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig
 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig

4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig
 5 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig
 6 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig

