



Descrizione

Valvole ad angolo con attacco filettato per tubo R 1/2" e attacco maschio, diritto, colore naturale/blu per lo scarico controllato di liquidi da fusti e taniche

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti HDPE/LDPE, con attacco maschio per un tubo flessibile
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Consentono un dosaggio particolarmente preciso
- Con attacco filettato per tubo Ø d2= R 1/2"
- Resistenza massima a pressione 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Velocità di uscita > 3,0 litri/minuto
- Senza aerazione e senza guarnizione
- Attacco maschio Ø esterno d4= 13 mm o 1/2" (zona di inserimento)
- l = 118 mm
- Apertura sw = 24 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	520300
GTIN	4007228701913
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,05

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	515 x 297 x 314

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,25
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	36
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,034

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	290,0