



Descrizione

Contenitori per scaffali in stabile polipropilene infrangibile (PP), ideali per scaffali di formati tipici, 500x91x81 mm, stretti, colore rosso

- Per lo sfruttamento ottimale dello spazio in magazzino
- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Qualità industriale per una resistenza elevata
- Sicura possibilità di impilamento
- Prelievo ottimizzato di minuterie grazie al fondo bugnato
- Portaetichette integrato
- Capacità 2,82 litri
- Resistenza a temperature da -20 °C a +80 °C
- 8 sedi per separatori, possibilità di suddividere lo spazio in 9 scomparti
- Accessori a parte: Etichette cod. art. 780300, separatori cod. art. 780100, sicura antiestrazione cod. art. 780500
- P=profondità=500 mm L=larghezza=91 mm A=altezza=81 mm
- Dimensioni interne: 470x80x75 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	780041
GTIN	4007228780048
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	24

Colore	rosso
Volume in L	2,82
Peso (kg)	0,23
P x L x A (mm)	500 x 91 x 81

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	24
P x L x A (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Peso lordo unità di imballaggio kg	5,52
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	16
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,474

Cartoni per strato	4
Peso (kg)	108,32