


ROLINE UTP Cat.6A 10GBit/s patchkabel, LS0H, Component Level, wit, 5,0 m

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.2765 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.2765 |
| EAN (een stuk) | 7611990139019 |

roline[®]
Designed for Professionals



Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

* Component Level getest, High Quality, patchkabel, 10GBit/s

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming.
- Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken.
- Elke component Level kabel is 100% getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1
- Aangesloten volgens T568A/B.
- Opbouw: 8 aders soepel.
- Hoogwaardige vergulde contacten.
- Impedantie: 100 Ohm.
- LS0H: Halogeenvrij, vlam vertragend, rookarm.

Component Level patchkabels zijn tijdens de fabricage 100% op snelheid en performance getest volgens TIA/EIA-568-B.2-1. Dit betekent dat elke kabel 100% volgens de Cat.6a en Permanent Link norm geproduceerd is, bij elke kabel wordt dan ook een individueel testrapport meegeleverd.

Technische specificaties

Producent ROLINE

| | |
|--------------------------------|--|
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |
| Kleur | wit |
| Lengte | 5 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Component-Level gecertificeerd | ja |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | wit |
| Kabel LSOH | ja |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Technische bijzonderheden | Snagless connectoren, Component Level getest, 10Gbit/s |