


## fetra Gerätekarre

Traglast 400 kg, Schaufel Breite x Tiefe 550 x 190 mm, Ladungssicherung durch Spannband, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Mit Luft-Bereifung, 2 Stützräder

Artikelnummer: 119175



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Gerätekarre

### Traglast 400 kg

Gerätekarre

- Traglast 400 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 550 x 190 mm
- Höhe x Breite 1300 x 700 mm
- Ausgestattet mit auswechselbarem Sternsatz, Stützrädern, Traghalm und Spanngurt
- Ladungssicherung durch Spannband
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- 2 Stützräder
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Stützrad	2 Stützräder
Karrentyp	Gerätekarre	Sicherheitsgriff	ja
Traglast	400 kg	Karre Ausstattung	Sternsatz // Stützräder // Traghalm // Spanngurt
Material	Stahl	Ladungssicherung	Spannband
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1300 mm
Schaufeltiefe	190 mm	Breite	700 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	ja	Farbe	brillantblau // RAL5007
Bereifung	Luft	Garantie	10 Jahre
Radlager	Rollenlager	Gewicht	56 kg

## Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm