

**Artikelnummer:** 132105

**Kurzbeschreibung:** Chemikalienschrank,  
Flügeltür, 3 Böden, 545x520x1950 mm, silber

**Langbeschreibung:** Chemikalienschrank,  
Flügeltür, 3 Böden, B 545 x T 520 x H 1950 mm:  
Zur vorschriftsmässigen Lagerung von  
wassergefährdenden, nicht entzündbarer  
Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen  
ausgestattet mit im Raster von 25 mm  
höhenverstellbaren Fachböden optimale natürliche  
Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle  
Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss  
an eine technische Entlüftung, optional mit  
passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar Lieferbar in  
7 verschiedenen Türfarben Flügeltür geschlossen 3  
Einlegeböden, lackiert, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne, verzinkt  
Zylinderschloss im Drehgriff integriert Robuste Konstruktion mit hochwertiger  
Strukturlackierung Integrierte Stellfüsse für einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung im  
Bodenbereich Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll. Lichtgrau (RAL  
7035) Sicherheitsgelb (RAL 1004) Verkehrsrot (RAL 3020) Enzianblau (RAL 5010)  
Resadagrün (RAL 6011) Reinweiss (RAL 9010) Silber Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL  
7016)



**EAN/GTIN:** 4054923050112