

**Artikelnummer:** 155135

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Typ 7502-1, B 1500 x T 700 x H 840 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Typ 7502-1: 1 Schublade 1 x 180 mm, 1 Tür 1 x 540 mm, dahinter 1 x Fachboden (verstellbar) Arbeitsplatte: Buche-Massiv, 40 mm, Oberfläche geschliffen und geölt Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B 580 x T 650 mm) Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, innen B 490 x T 560 mm Türen: Öffnungsweite 180-Grad, selbstziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Griffleisten komplett integriert Lackierung: umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL 7035) und Enzianblau (RAL 5010) Flächenlast: max. 1.000 kg bei Unterbau-Container und Werkbankfüßen bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen Lieferung: komplett montiert



**EAN/GTIN:** 4040376909374