


Die Evolution der Korpuszwinge REVO

Mit mehr Kraft und Sicherheit im neuen Design

BESSEY

Einfach besser.



Präzise und schonend

Werkstücke mit empfindlichen Oberflächen lassen sich exakt parallel zueinander spannen und spreizen – auch hinter und seitlich der Schiene. Selbst Ecken und abgesetzte Kanten sowie spitze und runde Oberflächen können perfekt justiert werden:

- durch extrem große Spannflächen, die rechtwinklig zur Schiene angebracht sind
- durch drei abnehmbare Schutzkappen, die leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel sind
- durch Werkstückauflagen, die den Kontakt des Werkstücks zur Schiene vermeiden



Kraftvoll und sicher

Sie packen mit bis zu 8.000 N Spannkraft sicher zu:

- durch das metallverstärkte Kunststoffgehäuse
- durch den optimierten Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung: Sie hält die Zwingen zuverlässig auf der eingestellten Spannkraft und verhindert in ungespanntem Zustand ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Gleitbügels

Vielseitig und durchdacht

Die Zwingen bieten enorm viele Einsatzmöglichkeiten:

- durch ausgeklügeltes Zubehör wie Schwenkadapter, Rahmenpressen-Set, Zwingenverlängerung und Tischklemme
- durch den ergonomisch geformten 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant lässt sich die Spannkraft komfortabel aufbringen (max. Drehmoment 17 Nm)
- durch den stufenlos verstellbaren Kopf bei der Vario-Ausführung KREV lässt sich die Zwingen für eine optimale Gewichtsverteilung mittig am Werkstück platzieren


REVOLUTION

- Spannkraft bis zu 8.000 N
- Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen
- Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und im ungespannten Zustand kann der Gleitbügel nicht unbeabsichtigt abrutschen.
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm)
- KREV mit stufenlos verstellbarem und fixierbarem Oberteil für optimale Platzierung am Werkstück



Korpuszwinge REVO KRE und Vario-Korpuszwinge REVO KREV

| Bestell-Nr. | < a > | < b > | < e > | < x > | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-------|-------|----------|--------|------|-----|----|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | |
| KRE30-2K | 300 | 95 | 255-390 | 29 x 9 | 2,15 | 2 | |
| KRE60-2K | 600 | 95 | 255-730 | 29 x 9 | 2,76 | 2 | |
| KRE80-2K | 800 | 95 | 255-930 | 29 x 9 | 3,10 | 2 | |
| KRE100-2K | 1000 | 95 | 255-1130 | 29 x 9 | 3,45 | 2 | |
| KRE125-2K | 1250 | 95 | 255-1355 | 29 x 9 | 3,87 | 2 | |
| KRE150-2K | 1500 | 95 | 255-1610 | 29 x 9 | 4,28 | 2 | |
| KRE200-2K | 2000 | 95 | 255-2080 | 29 x 9 | 5,09 | 2 | |
| KRE250-2K | 2500 | 95 | 255-2580 | 29 x 9 | 6,05 | 2 | |
| KREV100-2K | 1000 | 95 | 260-1130 | 29 x 9 | 3,77 | 2 | |
| KREV150-2K | 1500 | 95 | 260-1610 | 29 x 9 | 4,25 | 2 | |
| KREV200-2K | 2000 | 95 | 260-2080 | 29 x 9 | 5,30 | 2 | |
| KREV250-2K | 2500 | 95 | 260-2580 | 29 x 9 | 6,30 | 2 | |




- Stufenlos verstellbar und fixierbares Oberteil für optimale Platzierung des Werkstücks
- Sehr große, parallele Spannflächen
- Mit 2 Schutzkappen zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
- Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
- Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
- Leichtes Gewicht / Einfache Montage
- SB-verpackt



Variables Oberteil KRE-VO

| Bestell-Nr. | passend für | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-----------------------|------|-----|----|
| | | kg | St. | |
| KRE-VO | KRE / KREV / KR / KRV | 0,59 | 1 | |

- Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
- Spannen an schrägen und parallelen Flächen
- SB-verpackt




Rahmenpressen-Set KP für alle Korpuszwingen mit 29 x 9 Schiene

| Bestell-Nr. | passend für | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-----------------------|------|-----|----|
| | | kg | St. | |
| KP | KRE / KREV / KR / KRV | 0,55 | 12 | |

Inhalt: 4 Schienenkupplungen und 4 Adapter

- Einfache Zwingenverbindung aus stabilem Aluminium zur Vergrößerung der Spannweite
- SB-verpackt



Adapter Korpuszwinge KR-AS, schwenkbar (2 St./Packung)

| Bestell-Nr. | passend für | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-----------------------|------|-----|----|
| | | kg | St. | |
| KR-AS | KRE / KREV / KR / KRV | 0,18 | 12 | |

- Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte
- Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3 / WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwingen REVO KRE / KREV und KR / KRV



Korpuszwingen-Verlängerung KBX

| Bestell-Nr. | passend für | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-----------------------|------|-----|----|
| | | kg | St. | |
| KBX20 | KRE / KREV / KR / KRV | 0,75 | 12 | |



Tischklemme TK6

| Bestell-Nr. | passend für | ⚖ | 📦 | V3 |
|-------------|-----------------------|------|-----|----|
| | | kg | St. | |
| TK6 | KRE / KREV / KR / KRV | 0,10 | 10 | |

Weitere Informationen unter www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 (0)7142 401-0
Fax Inland +49 (0)7142 401-451 ■ Fax Export +49 (0)7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Ihr Fachhändler: