

10" Steckdosenleiste, 1 HE, 3-fach

- zur Montage im 10" Profilrahmen
- hitzebeständiges Gehäuse mit Aluminiumlegierung
- Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt
- Betriebsspannung: 250 V (AC), 50/60 Hz / 16 A
- Anschlussleistung: max. 3.500 Watt
- 1,8m Anschlusskabel H05VV-F 3x1,5 mm² mit CEE7/7 Steckverbinder
- Maße: (B)259 x (T)45 x (H)45 mm
- für den Markt: D / NL / A / L



10" Steckdosenleiste, 3-fach



10" Steckdosenleiste, 3-fach

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
10" Steckdosenleiste, Schutzkontakt	Kabel: 1,8 m	1 HE	3-fach	ohne Schalter	schwarz (RAL9005)	PDU3B01	11115776