

brennenstuhl®

**Vorzüge der LED Technik:**

- extrem hell
- geringer Stromverbrauch dadurch sehr hohe Betriebsdauer
- Lebensdauer des Leuchtmittels viele Tausend Stunden
- Umweltschutz durch niedrigen Batterieverbrauch

**SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH**

- hohe Lichtleistung im Taschenformat, vielseitig einsetzbar
- 4 super helle SMD-LEDs vorne mit über 6 Stunden Leuchtdauer
- zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs in Leuchtenkopf
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken
- mit Ein/Aus Schalter
- Batteriebetrieb: 3 x AAA - nicht im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 6500 K
- Maße: (B)65 x (T)36 x (H)98 mm

**Leuchtmittel 4 SMD LEDs vorne:**

- Lichtstrom: 200 lm
- Leuchtdauer: 6 Stunden

**Leuchtmittel 3 CREE LED Leuchtkopf:**

- Lichtstrom: 20 lm
- Leuchtdauer: 24 Stunden

**Anwendungsbeispiele:**

- ideal zur flexiblen Befestigung in Serverräumen und Schalträumen

**Für wen geeignet:**

- Elektriker
- Server Administratoren
- Elektro Fachhandel
- Haushalt



SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH



SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH, knickbar



SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH, Rückansicht



Symbolbild: Anwendung SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH	4 + 3 LED	Länge: 98 mm	Kunststoff	schwarz / orange	1175420010	11271046