



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DENIOS-Garantie


5 Jahre

Typ GRW, mit 4 Stahlwannen

- 4 Auffangwannen aus verzinktem Stahl als Lagerebenen
- zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- verzinkte Regalrahmen
- stabile Bauweise durch Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung zur einfachen Selbstmontage



Gefahrstoffregal Typ GRW 1060, bestehend aus Grund- und Anbaufeld



Detailabbildung: Auffangwanne als zusätzliche Lagerebene.



Gefahrstoffregal Typ GRW 1360, Bestell-Nr. 199-574-10



Gefahrstoffregal Typ GRW 1040, Bestell-Nr. 199-566-10

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz

Typ	GRW 1040	GRW 1060	GRW 1340	GRW 1360
Ausstattung Lagerebenen	4 x Auffangwanne verzinkt			
Fachmaße B x T [mm]	1000 x 400	1000 x 600	1300 x 400	1300 x 600
Fachlast [kg]	200	200	200	200
Auffangvolumen [l]	4 x 20	4 x 30	4 x 25	4 x 40
Grundfeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1060 x 437 x 2000	1060 x 637 x 2000	1360 x 437 x 2000	1360 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-566-10	199-564-10	199-570-10	199-574-10
Anbaufeld				
Maße außen B x T x H [mm]	1012 x 437 x 2000	1012 x 637 x 2000	1312 x 437 x 2000	1312 x 637 x 2000
Bestellnummer	199-567-10	199-565-10	199-571-10	199-575-10
ZUBEHÖR				
Bestellnummer	199-599-10	199-597-10	199-603-10	199-605-10