

Format Tresorbau

armoire à clés

SLE 120

120 crochets, hauteur x largeur x profondeur 630 x 460 x 130 mm, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 235447








Format Tresorbau armoire à clés SLE 120

- 120 crochets
- hauteur x largeur x profondeur 630 x 460 x 130 mm
- porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 90 °
- verrouillable avec serrure électrique
- verrouillage 1 côté
- structure en acier
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- préparé pour ancrage de la paroi arrière

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire à clés	système de fermeture	serrure électrique
hauteur	630 mm	verrouillage	1 côté
largeur	460 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
profondeur	130 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
ancrage	ancrage de la paroi arrière	matériau	acier
assurable	non	fente d'introduction	oui
crochet	120 pièce	poignée	poignée tournante
type de porte	porte à battants	surface de corps	laqué
nombre de portes	1 pièce	surface de face avant	laqué
angle d'ouverture de porte	90 °	Poids	19 kg

Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
223767		classeurs, format DIN A4, largeur du dossier 75 mm, avec étiquette pour dos, en carton/polypropylène en bleu, avec ouverture de saisie
229910		Porte-clés, en plastique en jaune, avec anneau, hauteur x longueur x largeur 3 x 52 x 21 mm
229937		tableau en verre, hauteur x largeur 450 x 600 mm, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec et à l'eau, noyau de panneau en verre de sécurité en blanc pur
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé