

## Thurmetall servante d'atelier NC

hauteur x largeur x profondeur 930 x 1095 x 545 mm, Avec 32 porte-outils, type ISO-SK 30-40-50, 4 niveaux avec cadres amovibles avec 8 supports chacun, corps en NCS S 4040-R70 B Bleu pigeon



THURMETALL



Numéro d'article: 244155

servante d'atelier NC

- convient pour secteurs de l'industrie manufacturière utilisant des outils CNC
- hauteur x largeur x profondeur 930 x 1095 x 545 mm
- force 400 kg
- Avec 32 porte-outils, type ISO-SK 30-40-50
- 4 niveaux avec cadres amovibles avec 8 supports chacun
- inclinaison et hauteur réglables
- inserts en matériau ABS incassable/résistant aux chocs et à l'huile pour le logement précis des outils de coupe
- Porte-outils avec fermeture à grenouillère pour une mise en place et un déplacement sans outils
- niveaux en NCS S 4502-B gris pigeon
- Avec barre de poussée pratique
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 100 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- roulettes pivotantes avec freins
- structure en tôle d'acier
- corps en NCS S 4040-R70 B Bleu pigeon

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de support	ISO-SK 30-40-50
type de chariot	chariot à outils	équipement support	porte-outils avec fermeture à grenouillère
convient pour (secteurs)	industrie manufacturière	poignée	oui
hauteur	930 mm	verrouillable	non
largeur	1095 mm	roulant	oui
profondeur	545 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
matériau	tôle d'acier	Ø de roue	100 mm
outils incl.	non	pneumatique	caoutchouc plein
charge	400 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	couleur du corps	Bleu pigeon // NCS S 4040-R70 B
type tablette/niveau	cadres amovibles avec inserts d'outils	couleur de la tablette	gris pigeon // NCS S 4502-B
équipement des tablettes / nivea	inserts en matériau ABS incassable/résistant aux chocs et à l'huile pour le logement précis des outils de coupe	titre Équipement du poste de tra	\$B servante d'atelier NC \$\$ \$M avec porte-outils CNC
fonction tablettes/niveaux	inclinaison et hauteur réglables	Poids	57 kg
nombre de supports	32 pièce		