

## armoire superposable pour Armoire vestiaire

1 compartiments, largeur compartiment 250 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 250 x 500 mm, porte à battants, butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en acier avec thermolaquage RAL7016 gris anthracite, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite



**Numéro d'article: 266989**



armoire superposable pour Armoire vestiaire

- 1 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- hauteur x largeur x profondeur 500 x 250 x 500 mm
- porte à battants
- butée de porte à droite, angle d'ouverture de porte 110 °
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps en acier avec thermolaquage RAL7016 gris anthracite
- face avant en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

type d'armoire	armoire superposable	dimensions intérieures de la por	433 mm
pour type d'armoire	Armoire vestiaire	verrouillable	oui
compartiments	1 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	500 mm	Matériau corps	acier
largeur	250 mm	surface de corps	thermolaqué
hauteur intérieure	471 mm	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
profondeur	500 mm	matériau de face avant	acier
profondeur intérieure	477 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur de compartiment	250 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
type de porte	porte à battants	installation	paroi
Butée de porte	à droite	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
angle d'ouverture de porte	110 °	Poids	5,02489 kg
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs		