

META

rayonnage modulaire - rayonnage suivant CLIP

CLIP, hauteur x largeur x profondeur
3000 x 756 x 336 mm, charge max.
par tablette 100 kg, 7 niveaux avec
tablette en acier, utilisation unilatéral
- conçu pour un montage mural,
montants galvanisé avec finition
peinture époxy antichocs et
antirayures en RAL7035 gris clair,
niveaux galvanisé avec finition
peinture époxy antichocs et
antirayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 297974



META



META Rayonnage sans boulons CLIP

Rayonnage suivant

rayonnage modulaire - rayonnage suivant





- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 756 x 336 mm
- charge maximale par élément 2020 kg
- charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 7 niveaux avec tablette en acier
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons et aux traverses de renfort

- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage modulaire	type tablette/niveau	tablette en acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
matériau	acier	stabilité / raidissement / renfo	croisillons // traverses de renfort
hauteur	3000 mm	perforations	50 mm
largeur	756 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
profondeur	336 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	100 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	2020 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	livraison	prémonté
largeur de compartiment	750 mm	garantie	5 années
profondeur de compartiment	300 mm	Poids	23,6436 kg

Accessoires

150072		kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
298037		tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, le fond est fixé avec clips porteurs, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
475325		rayonnage modulaire - rayonnage suivant, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1006 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
609137		chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
215547		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
216063		carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 410 x 310 x 240 mm
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
532431		rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc