

## Bauer bac de rétention gerbable

pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 246 l, hauteur x largeur x profondeur 415 x 1200 x 800 mm, en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 525670



## Bauer Bac de rétention

### Emboîtables











bac de rétention gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 2 x 200 litres
- volume de rétention 246 l
- hauteur x largeur x profondeur 415 x 1200 x 800 mm
- s. caillebotis
- en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- empilable pour gain de place



|                                  |   |                                   |                        |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention  | surface                           | laqué                  |
| type de bac de rétention         | bac de rétention gerbable                                 | couleur                           | rouge feu // RAL3000   |
| lieu de stockage                 | à l'abri  | équipement bac de rétention       | aucun                  |
| volume de rétention              | 246 l   | soubassement                      | fourreaux pour fourche |
| capacité                         | fût 2 x 200 litres  | possibilité de passage au-dessous | oui                    |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables         | garde au sol                      | 100 mm                 |
| construction (autorisation)      | construction du bac de rétention agréée par les autorités | gerbable                          | oui                    |
| hauteur                          | 415 mm  | emboîtable                        | oui                    |
| largeur                          | 1200 mm   | roulant                           | non                    |
| profondeur                       | 800 mm  | exécution couleur                 | rouge                  |
| matériau                         | acier   | Poids                             | 53 kg                  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200237 |    | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir   |
| 208879 |   | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir   |
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm  |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot  |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot   |
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène  |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm   |
| 525760 |  | symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm   |

