

# Feuille de données du produit



Article N°: 5868 Table roulante

**Equipements de manutention**



Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm, surface effet hêtre, 2 placards verrouillables avec portes. Dimensions placard L X P X H : 500 x 600 x 600 mm. Charge maximum par plateau placard : 30 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	150
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1120
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	650
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	910
<b>Charge par plateau (kg)</b>	30
<b>Largeur totale (mm)</b>	1120
<b>Hauteur totale (mm)</b>	910
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	76
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	94032080
<b>GTIN</b>	4017976058689