



Product data sheet

Art nr.: 5868 Verrijdbare tafel

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Werkblad van sandwichplaat 20 mm dik, toplaag in beukendecor. 2 Afsluitbare stalen kasten (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg.4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	150
laadvlak lengte (mm)	1120
laadvlak breedte (mm)	650
Etagehoogten (mm)	910
Draagvermogen etage (kg)	30
Totale breedte (mm)	1120
Totale hoogte (mm)	910
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	76
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	94032080
GTIN	4017976058689