

**Artikelnummer:** 305108

**Kurzbeschreibung:** Hochhubwagen PH0809

**Langbeschreibung:** Hochhubwagen PH0809: Die manuellen Hochhubwagen oder Materialheber PH erreichen eine Hubhöhe von 920 mm bei einer Tragfähigkeit von 800 kg. Damit sind die manuellen Hochhubwagen besonders für den Einsatz in Fertigungsstraßen oder in Versandabteilungen geeignet - überall, wo palettierte Waren kommissioniert, Be- oder Entladen werden. Die solide Bauweise und stabile Rahmenkonstruktion der manuellen Hochhubwagen sorgen für einen sicheren Stand und die Feststellbremsen an beiden Lenkrollen unterstützen diese Eigenschaft.

Desweiteren sorgen die manuellen Hochhubwagen dafür, dass die Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht wird. Tragfähigkeit 800 kg stufenloses, dosiertes Absenken über den Handhebel rangierbar über Deichselgriff oder die Handgriffe auf beiden Seiten hochwertige Polurethanrollenausstattung mit Feststellbremsen an beiden Lenkrollen Hubbereich (h): 88 - 900 mm Freihub (h): 920 mm Gabelmaße (l/b/h): 1150/150/50 mm Gabelaußenabstand (b): 540 mm Höhe Hubgerüst (h): 1320 mm Maße: L 1650 x B 765 x H 1320 mm Gewicht: 210 kg



**EAN/GTIN:** 4260151123478