

Productinformatie

38 11 200

- Uiterst buigvaste punten van de tang
- Rechte, halfronde bekken
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard

Mechanicatang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	38 11 200
EAN	4003773035169
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	179 g
Afmetingen	200 x 53 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen