

Productinformatie

44 11 J4

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5256 C; rechte punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard

Borgveertang

Voor binnenringen in boringen

DIN 5256 C



Algemeen	
Artikel-nr.	44 11 J4
EAN	4003773042549
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	469 g
Afmetingen	320 x 54 x 17 mm
Norm	DIN 5256 C
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Capaciteit voor boorwijdte	Ø 85 – 140 mm
Punten (diameter)	Ø 3,2 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen