

## Termékinformációk

### 46 31 A12

#### Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken  
45°-os szögű

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- A DIN 5254 A és DIN 5254 B alapján, de 45°-os szögben
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM  $\angle 45^\circ$

Általános	
Cikkszám	46 31 A12
EAN	4003773067009
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	85 g
Méret	130 x 67 x 11 mm
Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 10 – 25 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk