

## Termékinformációk

### 49 41 A31

#### Precíziós Seeger-gyűrű fogó Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B



MM  $\text{Ø} \times 90^\circ$

- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Tartós igénybevételnél erősen terhelhető, - 10-szeres tartósságú
- Precíz, könnyűjárású csavaros csukló
- Kovácsolt
- Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés
- Keskeny fogófej a munkadarab optimális eléréséhez
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszítetlenül
- Csúszásgátló műanyag bevonatú markolatok
- DIN 5254 B: 90°-os hegyek
- Terpesztés-határolással DIN 471 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	49 41 A31
EAN	4003773079620
Fogó	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	272 g
Méret	210 x 42 x 14 mm
Szabvány	DIN 5254 B

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 40 – 100 mm
Csúcsok (átmérő)	2,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



belső elhelyezésű rugó: védett a csavarozott precíziós csuklóban. a munkánál nincs akadályozás, elmarad a szennyeződés és veszteség